



## Zero Smog 4V Kit 1 Jet

Item No: T0053663699N

Aspiratore 230 V

L'unità di aspirazione fumi Zero Smog 4V Kit 1 Nozzle è semplice da installare e utilizzare. È progettata per l'uso come sistema compatto centralizzato. Il kit viene fornito completo di tubo flessibile, braccio di collegamento, ugello, valvola e staffa, pronto per l'installazione sul posto di lavoro. Una potente turbina priva di manutenzione assicura un'aspirazione continua dei fumi ad una velocità di estrazione massima dell'aria di 230 m<sup>3</sup>/h. Grazie ad un controllo costante del flusso, la velocità regolabile della turbina evita di sprecare potenza di aspirazione, risparmiando energia.

## KEY FEATURES

- + Il sistema di aspirazione dei fumi ad efficienza energetica purifica l'aria per l'impiego fino a 4 postazioni di lavoro, incluso un ugello per le applicazioni in cui occorre aspirare un'area precisa dall'alto oppure dove il banco di lavoro offre uno spazio limitato
- + Include un filtro antiparticolato HEPA H13 e un pre-filtro per polveri sottili F7
- + La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione automatica dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- + Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- + La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- + Test di efficienza tramite porta USB
- + 4 ruote per facilitare il movimento dell'unità
- + Il collegamento alle stazioni WX / WT richiede il componente WT Hub T0058768767

## DATI TECNICI

Altezza	505mm
Lunghezza	345mm
Dimensioni L x L x A	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Ugello compatibile	WX WT
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	2,700 Pa
Capacità massima	1-4 Workstations
Energia	275 VA
UPC	4003019426478
USB	L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Peso (Catalogare)	19.00 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-4 postazioni di lavoro