


## CT5 C8

Artículo No.: 4CT5C8-1



El sistema Magnastat Weller funciona mediante un interruptor ferromagnético que cambia de características cuando la temperatura deseada es alcanzada. Esta propiedad llamada Punto de Curie permite atraer o hacer retroceder un imán permanente que acciona en su extremo un interruptor de potencia que manda el calentamiento o la parada a la resistencia. Una elección de puntas con diferentes pastillas Magnastat permite hacer una selección de la temperatura. Selección de temperatura de trabajo por simple sustitución de la punta: 260°C, 310°C, 370°C, 425°C y 480°C.

## KEY FEATURES

- + Punta de destornillador serie CT5 para soldadores W60P y W60P3

## DATOS TÉCNICOS

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Cantidad Por Paquete                                | 1                      |
| Rango de temperatura (en función de la herramienta) | 425°C                  |
| Tipo de Punta                                       | HM                     |
| UPC                                                 | 4003019432011          |
| Product Family                                      | Puntas de soldadura CT |